

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



**3FLEX**



**2FLEX**

## DISKBÄNKSVATTENLÅS 3FLEX/2FLEX

|       |              |          |                            |
|-------|--------------|----------|----------------------------|
| 3FLEX | RSK 808 6564 | FP 49001 | 50mm x 1 ½" lekande mutter |
| 2FLEX | RSK 808 2436 | FP 49031 | 50mm x 1 ½" lekande mutter |

Låset är tillverkat av PP med tätningar i TPE.

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### Användningsområde:

För anslutning till diskbänk, utslagsho mm.

Låset kan byggas om till; Teleskoparms-, T-förbindnings- samt enkelt vattenlås, (med bifogade delar)

### Montering:

Med låset följer en monteringsbeskrivning, som även kan hämtas på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

Generellt gäller att rör ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning och fasas/rengöras från kapspånor, innan montage.

O-ringen till teleskoparmarna kan flyttas vid behov/efter man kapat.

Var noggrann med att o-ringen inte tänjs ut vid demontage/montage !

Anslutning av diskmaskin, slangar etc. ska säkras med slangklämma.

Som tillbehör finns: Vakuumventil med gänglocksats RSK 313 1134 med 808 2377

### Rengöring:

Låset har två rensluckor, en i låskroppen och en på utloppssidan (Luckan på utloppssidan medger rensning under rinnande vatten) Tänk på att ha ett uppsamlingskärl under låskroppen vid rensning !

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring !

Sväljkapacitet 0,9liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider.

**Faluplast**